

Kap-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Armatuurbehuizing van plaatstaalprofiel, trapeziumvormig gevouwen kopschotten van wit polycarbonaat, kabelinvoeringen bij het midden van de armatuur, kapbevestiging via kliksysteem; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diffuus via een kapprofiel van gesatineerd acrylglas, bolvormig met interne lengteprisma's, opsteekbare witte kopschotten van polycarbonaat, UV-gestabiliseerd; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Pendelset compleet LPA-PS voor pendelmontage moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	21666224180
EAN-nummer	4020863354900
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 44, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK04
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	19W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	21 stuks/B10, 34 stuks/B16, 35 stuks/C10, 57 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Lichtstroom armatuur	2137lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	114lm/W
UGR dw./l.	21.5 / 21.1

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	604mm x 218mm x 80mm
Gewicht (netto)	2.1kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	65mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw

Maten

L	604 mm	Lengte
B	218 mm	Breedte
H	80 mm	Hoogte
A1	520 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	234 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	65 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/21666224180>



Referentie	LED 2100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	95 % / 5 %
UGR dw./l.	21.5 / 21.1

