

Facet Wit 5100lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 8246094270
 EAN: 5703821177115



Elektrisch

System wattage: 44W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 5100lm
 Werkzaamheid: 116 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%
 Optiek: Lens C, prismatisch conisch
 UGR: UGR<19
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal, ABS eindkappen
 Kleur: Wit (RAL 9010 met 25% glans)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
 Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit met lus M4
 Kabel: Cable 5x0,75mm² 2,5m white

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1444
 Breedte (mm) W: 64
 Hoogte (mm) H: 80
 Gewicht (kg) bruto/netto: 5.125 / 4.925

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1500 x 100 x 70



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 1 1 5