

MaraMeter 840 FC. Finomkijelzős villás idomszer

- Megnövekedett használati idő a kerámia mérési felületeknek köszönhetően
- Erős, kovacsolt acélkengyel hőszigetelt kengyelborítással
- Kiemelőkaral visszahúzzható hosszan vezetett mérőtapintó
- Rozsdamentes, edzett acél mérő- és ellentapintó; mérőfelületek kerámiából
- Beállítható központosító ütköző a mérőfelület közepének beállításához
- Ellentapintó finoman beállítható
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Csekély mértékű kopás az érintésmentes munkadarab bevezetésnek valamint a kerámia mérőfelületeknek köszönhetően
- **Szállítási terjedelem:** Sík mérőbetét 903-as acélból, Kezelési útmutató, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül




Alkalmazás:

- Hengeres darabokhoz, pl. tengelyekhez, csapokhoz és szárakhoz, vastagság- és hosszmerésekhez, univerzálisan alkalmazható.
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy tartományt fog át. Ezen belül minden méret és illesztés gyorsan beállítható

Műszaki adatok

Rendelési sz.	Mérőfelület	Terméktípus	Alkalmazási tartomány [mm]	Mérési tartomány	Párhuzamos-ság-eltérés	Síklap-ág-eltérés	Ismétlési pontosság f_w	Mérőerő	Kengyelméret
			mm	mm	μm	μm	μm	N	
4450100	Kerámia	840 FC	0–25	2	1	0,2	1	7,5	1
4450101	Kerámia	840 FC	25–60	2	2	0,2	1	7,5	2

Rendelési sz.	α	c	d	e	f	g	h	k	b	l
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4450100	5	34	8	54	65	12	13	23	97	14
4450101	5	68	9	60	77	13	13	25	140	30



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4333000	Millimesz 5 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1004
4334000	Millimesz 1 μm , $\pm 50 \mu\text{m}$	1003
4334001	Millimesz 2 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1003 XL
4335000	Millimesz 0,5 μm , $\pm 25 \mu\text{m}$	1002
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri
4346000	Induktív finomkijelző, $\pm 0,9 \mu\text{m}$	2000
4346100	Induktív finomkijelző, $\pm 0,9 \mu\text{m}$	2001
4450020	Talp, helyhez kötött használatra	840 Ff
4450050	Tartó, Kengyelméret 1	840 Fk/1
4450051	Tartó, Kengyelméret 2	840 Fk/2

