

Zubehör für Universaltemperaturregler der Reihe UTR und ITR

Accessories for Universal Temperature Controller Series UTR and ITR



F 891 000 / F 894 002

Standardfühler (für Einsatz in Schutzrohr geeignet) | *Standard sensor (suitable for use into a tube)*

| Bestellbezeichnung <i>Type</i> | F 891 000 |
|--|--|
| Artikel-Nr. <i>Article No.</i> | 0528 91 040 000 |
| Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i> | -25 ... 70 °C |
| Leitungslänge* / -material <i>Cable length* / -material</i> | 4 m PVC |
| Fühlerzeit-Konstante DIN 3440 <i>Sensor time constant to DIN 3440</i> | ~30 s |
| Bevorzugte Anwendung <i>Preferred application</i> | Fußbodenheizung, Freiflächenheizung <i>Floor and open space heating systems</i> |
| Schutzart / Schutzklasse <i>Protection class of housing</i> | IP 67 |

| Bestellbezeichnung <i>Type</i> | F 894 002 |
|--|--|
| Artikel-Nr. <i>Article No.</i> | 0528 94 000 002 |
| Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i> | -50 ... 175 °C |
| Leitungslänge* / -material <i>Cable length* / -material</i> | 1,5 m Silikon <i>1,5 m / Silicone</i> |
| Fühlerzeit-Konstante DIN 3440 <i>Sensor time constant to DIN 3440</i> | ~30 s |
| Bevorzugte Anwendung <i>Preferred application</i> | Fußbodenheizung, Freiflächenheizung <i>Floor and open space heating systems</i> |
| Schutzart / Schutzklasse <i>Protection class of housing</i> | IP 67 |

* siehe Seite 59 | *see page 59*

Schutzrohre mit Pg 7 bzw. Pg 9 (Nur für Standardfühler zu verwenden)

Protection tubes (pockets) (only suitable for standard sensor)

| Bestell-Bez. <i>Type</i> | Artikel-Nr. <i>Article No.</i> | Material <i>Material</i> | Länge <i>Length</i> | zul. Druck <i>Pressure</i> |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| MS 57 | 467 409 000 001 | Messing <i>brass</i> | 57 mm | 8 bar |
| CU 120 | 007 850 401 000 | Kupfer <i>copper</i> | 120 mm | 8 bar |
| CU 310 | 007 850 402 000 | Kupfer <i>copper</i> | 310 mm | 8 bar |
| V4A 120 | 007 850 405 000 | V4A-Stahl <i>stainless steel</i> | 120 mm | 15 bar |
| V4A 310 | 007 850 406 000 | V4A-Stahl <i>stainless steel</i> | 310 mm | 15 bar |

Maße | *Dimensions*

F 894002 / F 891000
(beide Schutzart IP 67)
(for both protection class IP 67)

Schutzrohre mit Pg 7 bzw. Pg 9
(Nur für Standardfühler zu verwenden)

Protection tubes (pockets) MS
with Pg 7 resp. Pg 9
(Only suitable for standard sensor)

Cu

St/V4A