




Anbauleuchte, 280 mm
Artikel-Nr. 58250000



Anbauleuchte, 280 mm, Schirm haselnuss, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Zylindrische Stoffleuchte zum Deckenanbau.

Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: haselnuss.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.

Lichtstrom vermessen mit 2 x 10 W-LED-Retrofit-Lampe (nicht im Lieferumfang). Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 1.220lm, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	58250000
Stand:	07.12.2021 10:15

Farbe	weiß
Schirmfarbe	haselnuss
Chintz Farbcode	66.8003.87
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Ansteuerung	sonstige
Außendurchmesser	280 mm
Aufbauhöhe	180 mm

Ausführung	E27
Leistung	2 x max. 60 W
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.220 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC