





Dome Dome Pendelleuchte K1 SW

DOME-P-K1 6000-840 MPS-DA

Moderne Pendelleuchte direkt-indirekt strahlend. Leuchte aus Aluminiumdruckguss, Farbe weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5 m. Schwarze LED-Module für Direktanteil durch eine klare PMMA-Scheibe und innenliegender Mikroprismenscheibe MPS für die Entblendung abgedeckt. Die Rückseite des Leuchtenkopfs streut den Indirektanteil, LED-Module abgedeckt durch eine mattierte Scheibe. Alle elektrischen Bauteile sind im Leuchtenkopf integriert. Leuchte schalt- und dimmbar. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Bestückt mit RIDI-LED-Modulen, Farbwiedergabeindex min. Ra80, Farbtemperatur 4000K (...-840).

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
2xLED-M 10 W+2xLED-M 5 W	dimmbar DALI	weiß	SPG0630176	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
4215	35	120	840	50.000



Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H	A1		UGR längs	UGR quer	
680	350	35	440	7,2	14,4	14,2	100,0 %