

Festo AG & Co. KG

6817

Fronttafelventil SV-3-M5

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet. Vakuumanschluss an 1 (P).

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	manuell
Normalnennendurchfluss	65 l/min
Betriebsdruck	-0,95 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	2 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-]
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungskraft	12 N
Produktgewicht	40 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing