

fetra Griffroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm, Ladehöhe 185 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller

Artikelnummer: 146185



fetra
Transportgeräte



fetra Griffroller

Traglast 200 kg

Griffroller




- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm
- Ladehöhe 185 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	ja
Rollertyp	Griffroller	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	200 kg	Bereifung	TPE
Euronorm	nein	Radlager	Rillenkugellager
Ladehöhe	185 mm	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
Ladeflächenlänge	600 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite	450 mm	Anlieferung	zerlegt
Material Plattform	Holz	Garantie	10 Jahre
Etagen Anzahl	1 Stück	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	10 kg

Zubehör

158758		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309687		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309723		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar