

Kappes Kommissionierwagen

Traglast 200 kg, mit 4 Etage(n),
Plattform aus Stahl mit Abrollrand,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 402119



KAPPES



Kappes Beistell- und Kommissionierwagen mit geraden Ebenen

Kommissionierwagen

- Traglast 200 kg
- mit 4 Etage(n)
- Plattform aus Stahl mit Abrollrand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 1315 x 485 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Durchmesser Rad	100 mm
Wagentyp	Kommissionierwagen	Radlager	Rollenlager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Etagen Anzahl	4 Stück	elektrisch leitend	nein
Etagenausrichtung	gerade	Material	Stahl
Höhe	1315 mm	Euronorm	nein
Länge	485 mm	Aufbauten	keine
Breite	700 mm	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Etagentyp	Kunststoffplatte	klappbar	nein
Böden / Ebenen Ausstattung	Abrollrand	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Vollgummi	Gewicht	32,9 kg

Zubehör

324636		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in blau
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
324658		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grün
324669		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in rot
324705		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grau
337977		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in blau
337988		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
337999		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grün
338007		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in rot
338029		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grau

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm

221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau