

Händedesinfektion, Seife und Lotion

Universalspender 1000



Für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotions geeignet. Spenderbefüllung mit marktüblichen Standardflaschen. Einstellbare Dosierung.

Universalspender 1000	CWS Typ	Pumpe
> Aluminium eloxiert	719	C, E
> Aluminium Weiß (RAL 9016)	714	C, E
> Edelstahl	716	C, E

C: Pumpe Edelstahl, flexibles Ansaugrohr Kunststoff / E: Pumpe Edelstahl, festes Ansaugrohr Edelstahl

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweise sind an der Frontseite sichtbar. Gehäuse Aluminium mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet, oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinengeeignet und bis 121 °C, 1 bar autoklavierbar (Kunststoffschlauch vorher entfernen). Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe, mit flexiblem Kunststoff- oder geradem Edelstahlsaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem Hebel. E-Version auch mit extra langem Armhebel bestellbar.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender, Format: 340 × 94 × 225 mm für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion. Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium* mit langem Edelstahl-Bedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Edelstahldosierpumpe mit flexiblem, austauschbarem Kunststoffansaugrohr**, Dosierung einstellbar (max. – mittel – min.). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Typ 719 C
Für Erstfüllung beispielsweise: Fabrikat Desinfektionsmittel, Typ 479

Ausschreibungsalternativen:

	Typ	Pumpe
* Universalspender 1000	714	C, E
* Aluminium Weiß (RAL 9016)	716	C, E
* Edelstahl	718	E
** mit geradem Edelstahlsaugrohr		

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel.

Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ und „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm (bei Modell C + E). Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- > 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- > 4 Schrauben, 4 × 35 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

Typ 719 B (Seite 73)

Alternativfüllungen entnehmen Sie unserer Gesamtübersicht ab S.87.

