

## Die platzsparende RS-Absperrlösung.



Abb. 1: GLW 25-G



Abb. 2: GLW 25-J

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Platz- und kostensparende **RS-GUIDESYSTEMS** Absperrlösung mit variabel wählbarem Gurtaustritt. Max. Gurtauszugslänge wahlweise 2,3 m oder 4,0 m. Verschiedene Standardgehäusefarben verfügbar, Sonderlackierungen sind möglich.

Montage: per Verschraubung, optional auch magnetisch möglich


## GEHÄUSEFARBE

Verschiedene Materialien und Farbausführungen erhältlich. Sonderanfertigung möglich.



## GURTFARBE

Standardgurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage!



## TECHNISCHE DATEN

Ausführung Gehäuse	Metall, lackiert, verschiedene Standardfarben verfügbar, auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Breite	ca. 100 mm
Höhe	ca. 120 mm
Tiefe	ca. 75 mm (zzgl. Gurtendstück)
Gesamtgewicht	ca. 0,7 kg
Gurtbandbreite	ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge	Wahlweise 2300 mm oder 4000 mm

