



Technisches Datenblatt

Artnr.	GEL12-12B-4
Japan-Code	CT12B-4, GT12B-4
Nennspannung	12V
Nennkapazität	10 AH (c20)
Kälteprüfstrom - 18°C (EN)	210 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure diluted sulfuric acid
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	150 x 69 x 130 mm
Schaltung	1
	
Technologie	Verschlossene GEL-Batterie Elektrolyt gelartig gebunden gefüllt und geladen absolut wartungsfrei
Polausführung	J
	
Bodenleiste	-

