

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 600 x 400
mm, Plattform aus Stahl mit
Abrutschwinkel (Überstehend), 2
Böden geneigt, mit leer, Maßlich auf
Euronorm-Behälter abgestimmt,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203166



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Beistellwagen

für Euronorm-Behälter

Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Plattform aus Stahl mit Abrutschwinkel (Überstehend)
- 2 Böden geneigt
- mit leer
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010





Enzianblau

- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1185 x 455 x 815 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Rad-Ø	125 mm
Traglast	200 kg	Radlager	Kugellager
Euronorm	ja	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenlänge	600 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	400 mm	Material	Stahl
Etagen Anzahl	3 Stück	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagenausrichtung	neigbar	Aufbauten	keine
Böden / Ebenen Ausstattung	Abrutschwinkel überstehend	Wagen Ausstattung	leer
Höhe	1185 mm	Schiebebügel	1 Stück
Länge	455 mm	klappbar	nein
Breite	815 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Garantie	12 Jahre
Plattform Ausführung	2 Böden geneigt	Gewicht	23 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

505112		Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau