

VARIOfit Schrankwagen

Traglast 500 kg, mit 1 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1045 x 685
mm, 3 Wände (Drahtgitter), 1
Doppelflügeltür, 4 Böden, Gestell in
RAL7016 Anthrazitgrau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 226023



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schrankwagen

mit Gitterwänden

Schrankwagen


- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1810 x 1115 x 810 mm
- mit 1 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1045 x 685 mm
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden
- Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie




Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Traglast	500 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenlänge	1045 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenbreite	685 mm	Radlager	Kugellager
Höhe	1810 mm	elektrisch leitend	nein
Länge	1115 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	810 mm	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Etagen Anzahl	1 Stück	Garantie	12 Jahre
Etagenausrichtung	gerade	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Wandtyp	Drahtgitterwand	Gewicht	117,5 kg
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden		

Zubehör

401868		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1045 x 685 mm, aus Holz in Dekor Buche
--------	---	--

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
551220		Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 600 x 400 mm