

bott

Werkzeugwagen

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 6 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233134



Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Gestellausführung 4 Rollen
- Unterbau mit 4 Rollen
- Ausstattung: 6 Schubladen
- Schubladen Höhe 3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Vollauszug
- Mit Auszugssperre
- Mit Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035








Lichtgrau


- Front mit Puerbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

Technische Details





| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Auszug Schublade | 100 % |
| Tischtyp | Werkbank | Auszugssperre | Auszugssperre |
| Gestellausführung | 4 Rollen | Griff | Schiebebügel |
| Unterbau | 4 Rollen | Material Platte | Multiplex |
| Höhe | 980 mm | Material Gestell | Stahl |
| Breite | 800 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 600 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| höhenverstellbar | nein | Oberfläche Front | mit Puerbeschichtung |
| Werkbank Ausstattung | Schubladen | Farbe Front | purpurrot // RAL3004 |
| Schubladen Anzahl | 6 Stück | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm | fahrbar | ja |
| Oberfläche Korpus | mit Puerbeschichtung | Rollen Anzahl / Art | 4 Rollen |
| Auszugsart | Vollauszug | Rad-Ø | 125 mm |
| Schubladentraglast | 50 kg | Gewicht | 89,005 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 232994 |  | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232995 |  | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232996 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232997 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232998 |  | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232999 |  | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233015 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |

| | | |
|--------|---|---|
| 233448 |  | Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |