


## PAVOY

### Schubladenschrank

#### Basis

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm, 12 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401404



### PAVOY Schubladenschrank Basis

#### mit Einfachauszug

Schubladenschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- 12 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 8x100 mm/4x200 mm
- Traglast je Schublade 15 kg
- Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
- Mit Auszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie


## Technische Details



Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	80 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahlblech	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Auszugssperre	ja
Höhe	900 mm	abschließbar	ja
Breite	1000 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	Schubladen	Griff	Griffleiste
Schubladen Anzahl	12 Stück	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	8x100 mm/4x200 mm	Ausstattung detailliert	8x100, 4x200
Fronthöhe 100 mm	8 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 200 mm	4 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladentraglast	15 kg	Gewicht	85 kg
Auszugsführung Schublade	auf Gleitführung		

## Zubehör

100226		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100227		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
100228		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100229		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
100230		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100232		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	---	---

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau