

## Kappes Kommissionierwagen

Traglast 200 kg, mit 4 Etage(n),  
Plattform aus Stahl mit Abrollrand,  
Gestell mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 402119



**KAPPES**



## Kappes Beistell- und Kommissionierwagen mit geraden Ebenen

Kommissionierwagen

- Traglast 200 kg
- mit 4 Etage(n)
- Plattform aus Stahl mit Abrollrand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 1315 x 485 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig



## Technische Details

|                            |                          |                    |                             |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Transportgerät             | Transportwagen           | Rad-Ø              | 100 mm                      |
| Wagentyp                   | Kommissionierwagen       | Radlager           | Rollenlager                 |
| Traglast                   | 200 kg                   | Rad Ausstattung    | Lenkrollen mit Feststellern |
| Etagen Anzahl              | 4 Stück                  | elektrisch leitend | nein                        |
| Etagenausrichtung          | gerade                   | Material           | Stahl                       |
| Höhe                       | 1315 mm                  | Euronorm           | nein                        |
| Länge                      | 485 mm                   | Aufbauten          | keine                       |
| Breite                     | 700 mm                   | Wagen Ausstattung  | ohne Ausstattung            |
| Etagentyp                  | Kunststoffplatte         | klappbar           | nein                        |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Abrollrand               | Radanordnung       | rechteckig                  |
| Material Plattform         | Stahl                    | Oberfläche         | pulverbeschichtet           |
| Rollen Anzahl / Art        | 2 Lenk- und 2 Bockrollen | Farbe              | enzianblau // RAL5010       |
| Bereifung                  | Vollgummi                | Gewicht            | 32,9 kg                     |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324636 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in blau |
| 324647 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 324658 |   | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grün |
| 324669 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in rot  |
| 324705 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grau |
| 337977 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in blau |
| 337988 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 337999 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grün |
| 338007 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in rot  |
| 338029 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grau |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 505112 |  | Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l  |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm  |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau   |