

## Hupfer Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600  
mm, Etage(n) aus Edelstahl mit  
Abrollrand, Räder mit Vollgummi-  
Bereifung

Artikelnummer: 587657



**HUPFER**  
we make work flow



## Hupfer Edelstahl-Etagenwagen

### schwere Ausführung

Edelstahl-Etagenwagen


- Traglast 200 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite 1325 x 1095 x 695 mm
- Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig

## Technische Details





|                |                |                    |                               |
|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Rad-Ø              | 125 mm                        |
| Wagentyp       | Etagenwagen    | Rad Ausstattung    | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| Material       | Edelstahl      | elektrisch leitend | nein                          |

|                       |               |                   |                    |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Traglast              | 200 kg        | Etagenausrichtung | gerade             |
| Ladeflächenlänge      | 1000 mm       | Höhe              | 1325 mm            |
| Ladeflächenbreite     | 600 mm        | Länge             | 1095 mm            |
| Etagen Anzahl         | 4 Stück       | Breite            | 695 mm             |
| Etagenabstand         | 278 mm        | Euronorm          | nein               |
| Material Plattform    | Edelstahl     | Aufbauten         | keine              |
| Plattform Ausstattung | Abrollrand    | klappbar          | nein               |
| Plattform Ausführung  | schallgedämmt | Radanordnung      | rechteckig         |
| Rollen Anzahl / Art   | 4 Lenkrollen  | Ausführung        | schwere Ausführung |
| Bereifung             | Vollgummi     | Gewicht           | 45 kg              |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 501943 |  | Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 369099 |    | Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in blau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 503397 |   | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 154 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen, in grau  |
| 527618 |  | Euronorm-Koffer, Höhe x Länge x Breite 130 x 400 x 300 mm, Inhalt 11 l, Mit Besteckeinsatz, Aus Polyethylen in blau, Mit Scharnierdeckel   |
| 532084 |  | Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung  |