

Allgebrauchsglühlampe B 60x105mm, E27 230V 25W grün

Artikel-Nr. 40246



www.sh-licht.de

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lampenleistung: | 25 W |
| Lampenspannung: | 230 - 230 V |
| Lichtstrom: | 30 lm |
| Socket: | E27 |
| Lampenform: | Birnen-Form |
| Ausführung: | sonstige |
| Farbe: | grün |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Gesamtlänge: | 105 mm |
| Stoßfest: | Nein |
| Geeignet für Backofen: | Nein |
| Geeignet für Kühlschrank: | Nein |
| Spezielle Anwendung: | sonstige |
| Kohlefaden: | Nein |
| Krypton: | Nein |
| Mehrfach-Glühwendel: | Nein |
| Splitterschutz: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchsglühlampe B 60x105mm Farbige Allgebrauchsglühlampe, zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. - Für den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte für festliche Atmosphäre auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 11.02.2015 15:36:55

