

Artikelnummer: 129838

Kurzbeschreibung: Paletten-Fahrgestell, Ladefläche L 830 x B 1230 x H 650 mm, für bis zu 750 kg, Lenk- & Bockrollen, TPE-Bereifung, Stahl

Langbeschreibung: Paletten-Fahrgestell, Ladefläche L 830 x B 1230 x H 650 mm, für bis zu 750 kg, Lenk- & Bockrollen, TPE-Bereifung, Stahl: Dieses Paletten-Fahrgestell wurde aus robustem, in Enzianblau (RAL 5010) pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Für den Transport von Waren und Gütern unterschiedlicher Art bietet es eine verschweißte und erhöhte Ladefläche mit den Maßen von L 830 x B 1230 x H 650 mm. Die maximale Tragkraft beträgt 750 kg. Darüber hinaus ist das Paletten-Fahrgestell mit Lenk- und Bockrollen inklusive TPE-Bereifung ausgestattet. Die Lenkrollen wurden dabei mit praktischen Feststellern gemäß der Norm EN 1757-3 versehen. Für das sichere Beladen sorgen Fangteller auf allen Ecken. Weitere Details: Paletten-Fahrgestell aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl mit Lenk- und Bockrollen, davon die Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3 TPE-Bereifung Fangteller auf allen Ecken zum sicheren Beladen Farbe Gestell: enzianblau RAL 5010 Maße Ladefläche: L 830 x B 1230 x H 650 mm



Maße Ladeebene: L 900 x B 1300 x H 650 mm
Tragkraft: bis zu 750 kg

Rad ø: 200 mm

Gewicht: 54 kg

EAN/GTIN: 4250448501096