

**Artikelnummer:** 150186

**Kurzbeschreibung:** Schubladenschrank DP02D

**Langbeschreibung:** Schubladenschrank DP02D:  
Diese robusten Schubladenschränke gehören überall dort- hin, wo wertvolle Werkzeuge, Ersatzteile und andere Materialien raumsparend, übersichtlich und griffbereit aufbewahrt sein wollen.

Innenmaße Schubladen: B 397 x T 555 mm  
geschweißte, hochqualitative

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet

Schubladen auf Rollenführung, Auszug 75%

Zylinderschloss zentral verschließbar jeder

Schubkasten bis 80 kg belastbar (bei gleichmäßig verteilter Last) serienspezifische Auszugssperre verhindert Herausziehen mehrerer Schubladen

gleichzeitig, dadurch kein Kippen des Schrankes Oberboden mit gerillter Gummiauflage

und Rahmen mit Einsatzkästen oder mit Kunststoff- oder Metallrennwänden unterteilbar

Schrankkorpus lichtgrau, Schubkastenblende enzianblau Maße: B 500 x T 700 x H 1030 mm Gewicht: 96,4 kg Farbe: Lichtgrau/Enzianblau (7035/5010) 1 Schublade:

Blendenhöhe: 60 mm, Nutzhöhe: 45 mm 4 Schubladen: Blendenhöhe: 90 mm, Nutzhöhe:

70 mm 2 Schubladen: Blendenhöhe: 120 mm, Nutzhöhe: 90 mm 1 Schublade:

Blendenhöhe: 180 mm, Nutzhöhe: 130 mm



**EAN/GTIN:** 4250409879417