

## iQ300, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier KI31R2FE0



### Zubehör

3 x Eierablage

### Sonderzubehör

KF30ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KS6BZR00 Flaschenablage  
 KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit heller LED-Beleuchtung, besonders stabilen Türablagen und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 96 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 165 l  
 Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorraahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1021 mm  
 Gerätebreite: ..... 541 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1025.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 34.5 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 3  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242003919507  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI31R2FE0  
 Gerätetyp: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage



## iQ300, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier KI31R2FE0

### Ausstattung

- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar

#### Frischhaltesystem

- 1 freshBox

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

#### Zubehör



- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm

#### Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 102.5  
x 56 cm, Flachscharnier  
KI31R2FE0

Maßzeichnungen




Maße in mm



Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm  
Empfehlung



Die in der Tal sind einzuhalt  
Öffnung der C und Beschäd  
zu vermeiden