

AXOR Montreux

4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16550250**



Merkmale

- besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 196 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: RainAir
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,5 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20,5 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wannenrandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Montreux
4-Loch Wannенrandarmatur mit Hebelgriffen
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16550250**



Durchflussdiagramm

