

## Kappes

### chariot roulant à plaques perforées/à fentes

RasterPlan® RasterMobil

RasterPlan

KAPPES

hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 14 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec panneau en multiplis



Numéro d'article: 144767



### Kappes RasterMobil RasterPlan® RasterMobil

#### avec fond de support





chariot roulant à plaques perforées/à fentes

- hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm
- 4 panneaux
- 2 x plaque perforée
- 2 x plaque à fentes
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- assortiment de 10 pièces de porte-outils et 14 bacs à bec incl.
- avec tablette en acier avec panneau en multiplis
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- roulettes pivotantes avec freins

## Détails techniques

|                             |  |                          |   |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| fourniture d'outils         | panneau                                      | nombre de plaques        | 4 pièce   |
| type de panneau             | chariot roulant à plaques perforées/à fentes | surface                  | avec revêtement en plastique                                    |
| hauteur                     | 930 mm                                       | couleur                  | gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010                     |
| largeur                     | 1000 mm                                      | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes                     |
| profondeur                  | 500 mm                                       | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins                                |
| matériau                    | acier  | modèle                   | type 2  |
| nombre de plaques perforées | 2 pièce                                      | volume de livraison      | assortiment de 10 pièces de porte-outils et 14 bacs à bec incl. |
| nombre de plaques à fentes  | 2 pièce                                      | Poids                    | 48,04 kg  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 146391 |    | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière magnétique   |
| 508821 |    | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir   |
| 524156 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 1 tiroir, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 531015 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 89 / 76 mm, en polypropylène en bleu   |