

chariot à ballons

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1400 x 1500 x 620 mm, rehausse 3 parois (grillage), 1 double porte battante, châssis galvanisé en bleu, avec bandage élastique



Numéro d'article: 219900

Chariot à ballons

chariot à ballons

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1400 x 1500 x 620 mm
- rehausse 3 parois (grillage), 1 double porte battante
- grosseur de la maille 50x50 mm
- verrouillable
- châssis galvanisé en bleu
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage élastique
- 2 roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausse	3 parois (grillage), 1 double porte battante
type de chariot	chariot à ballons	dimension du fil	50x50 mm
matériau	acier	couvercle	oui
charge	500 kg	équipement chariot	3 tablettes
hauteur	1400 mm	verrouillable	oui

hauteur intérieure	1190 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur	1500 mm	pneumatique	élastique
longueur intérieure	1440 mm	Ø de roue	125 mm
largeur	620 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
largeur intérieure	550 mm	surface	galvanisé
norme européenne	non	Poids	83 kg