

Balance industrielle à double affichage

Classic/Multiplex

suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal, étalonnée, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm, plage de pesage entre 0 et 60 kg, Lisibilité par incréments de 10 / 20 g



Numéro d'article: 243020



Balance industrielle à double affichage Classic/Multiplex




- suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
- étalonnée
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm
- plage de pesage entre 0 et 60 kg
- Lisibilité par incréments de 10 / 20 g
- hauteur x largeur x profondeur 120 x 500 x 400 mm
- équipé de Appareil d'évaluation avec support et interface RS232
- s'encastre à fleur du panneau de table

Détails techniques

type de balance	Balance de table	hauteur	120 mm
étalonnable	oui	largeur	500 mm

matériau de plateforme	acier inoxydable	profondeur	400 mm
largeur de plateforme	500 mm	installation	à fleur du panneau de table
profondeur de plateforme	400 mm	supplément de prix	suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
plage de pesage	0-60 kg	instruction de montage	Position à droite, écart latéral /avant 250/150 mm
lisibilité	10-20 g	Poids	20 kg
équipement balance	Appareil d'évaluation, support, interface RS232		

Cela s'adapte aussi ...

215548		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 20 µm, en transparent
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal