

## Kappes armoire modulaire RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522592



## Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan®

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante vitrée
- portes à double paroi
- coins avec brasages durs
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 160 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 2 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x175 mm
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- avec poignée tournante







- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques





type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire modulaire	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	600 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire	tablettes, tiroirs	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	160 kg	structure de porte	à double paroi
nombre de tiroirs	2 pièce	glissière tiroir	rail télescopique
nombre x hauteur tiroirs	2x175 mm	extension tiroir	100 %
hauteur frontale 175 mm	2 pièce	poignée	poignée tournante
capacité de charge de tiroir	110 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	stabilité / renfort / entretoise	coins avec brasages durs
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	exécution porte	
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	140,5 kg

## Accessoires

522564		•	blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565			Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522606		•	tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, force 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522608			Tablette couliss. pour armoire pour charges lourdes, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522609		•	tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522610		•	tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522611		•	tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522612		•	tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522613		•	tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522614		•	tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane

522615		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522616		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522617		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522620		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522621	·	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522622	·	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair

### Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge