

Hupfer chariot à plateaux en acier inoxydable

force 160 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
600 mm, plateau(x) en acier
inoxydable avec rebord antichute,
roues avec bandage caoutchouc
plein

Numéro d'article: 587635



HUPFER
we make work flow



Hupfer Chariot à plateaux en acier inoxydable exécution lourde

chariot à plateaux en acier inoxydable

- force 160 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 1015 x 1095 x 695 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | Ø de roue | 125 mm |
| type de chariot | chariot à étagères | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| matériau | acier inoxydable | conducteur d'électricité | non |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| charge | 160 kg | alignement de niveaux | droit |
| longueur de plateau | 1000 mm | hauteur | 1015 mm |
| largeur de plateau | 600 mm | longueur | 1095 mm |
| nombre de plateaux | 2 pièce | largeur | 695 mm |
| Hauteur entre deux plateaux | 591 mm | norme européenne | non |
| matériau de plateforme | acier inoxydable | rehausses | aucune |
| équipement de plateforme | rebord antichute | rabattable | non |
| exécution de plateforme | insonorisé | disposition des roues | rectangulaire |
| nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes | modèle | exécution lourde |
| pneumatique | caoutchouc plein | Poids | 31 kg |

Accessoires

501943



bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable

Cela s'adapte aussi ...

369099



poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris bleu, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein

503397



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris

527618



mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière

532084



roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc