

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 2475 Servante d'atelier 600 kg



Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et portes RAL 5007. Plateaux en bois, 2 placards verrouillables (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) avec portes et 1 étagère fixe et 2 amovibles. Charge par étagère placard : 30 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1050
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur de zone de chargement (mm)	900
Longueur totale (mm)	1197
Largeur totale (mm)	709
Hauteur totale (mm)	900
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	102
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976024752