



1 d_1		2 d_2	3 Länge I						d_3	h_1	h_2
Nennmaß	Istmaß										
32	31	M 5	10	20	40	-	-	-	15	24	11,5
32	31	M 6	10	16	20	25	30	40	15	24	11,5
40	39,5	M 6	10	16	20	30	40	-	17	26,5	12,5
40	39,5	M 8	16	20	25	30	40	50	17	26,5	12,5
50	50	M 8	16	30	50	-	-	-	20	33	16
50	50	M 10	20	30	50	-	-	-	20	33	16
60	61	M 10	20	30	50	-	-	-	23	39	18,5
60	61	M 12	20	30	50	-	-	-	23	39	18,5
70	70	M 12	30	50	-	-	-	-	24	42	20,5

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)
- verstärkt, schlagfest
- temperaturbeständig bis 90 °C
- schwarz, RAL 9005, matt ● **SW**
- Gewindestift
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Farbe der Abdeckkappe:
schwarz, RAL 9005, matt ● **DOR**
orange, RAL 2004, matt ● **DGR**
grau, RAL 7035, matt ● **DGB**
gelb, RAL 1021, matt ● **DBL**
blau, RAL 5024, matt ● **DRT**
rot, RAL 3000, matt ● **DGN**
grün, RAL 6017, matt ● **DGN**
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Das besondere Profil der Rändelung (kleine Quadrate) charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffschrauben GN 534.

siehe auch...

- Rändelgriffschrauben GN 7336 → Seite 626
- Rändelgriffschrauben GN 4534 (Softline) → Seite 624
- Kordelgriffschrauben GN 534 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel (Abdeckkappe schwarz)

1	d_1
2	d_2
3	Länge I
4	Farbe Griffkörper

GN 534-60-M12-30-SW

Bestellbeispiel (Abdeckkappe farbig)

1	d_1
2	d_2
3	Länge I
4	Farbe Griffkörper
5	Farbe Abdeckkappe

GN 534-32-M6-30-SW-DRT

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4