



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2475 Zware werkplaatswagen



Opbouwsysteem: Gelaste profielstaal en stalen buis, gepoedercoat. 2 Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, gelijkliggend met frame. 2 Afsluitbare stalen kasten met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg). Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x700). Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1050
laadvlak breedte (mm)	700
Laadvlakhoogte (mm)	900
Totale lengte (mm)	1197
Totale breedte (mm)	709
Totale hoogte (mm)	900
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	102
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976024752