



Product data sheet

Art nr.: 4870 Dossierwagen

Transportmiddelen



Opbouwsysteem: geschroefde constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. Etages en wanden van houten plaat lichtgrijs. 4 Zwenkwielen, wielen met TPE rubber, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	720
laadvlak breedte (mm)	350
Etagehoogten (mm)	260, 620, 980
Draagvermogen etage (kg)	50
Totale lengte (mm)	810
Totale breedte (mm)	385
Totale hoogte (mm)	1100
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Uitvoering	offen
Gewicht (kg)	22
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976048703