


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 8241 Etagewagen



Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van houten plaat, toplaag beukendecor. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Totaal draagvermogen (kg)</b> | 600                       |
| <b>Draagvermogen etage (kg)</b>  | 90                        |
| <b>laadvlak lengte (mm)</b>      | 1000                      |
| <b>laadvlak breedte (mm)</b>     | 600                       |
| <b>Totale lengte (mm)</b>        | 1169                      |
| <b>Totale breedte (mm)</b>       | 609                       |
| <b>Totale hoogte (mm)</b>        | 1552                      |
| <b>Etagehoogten (mm)</b>         | 269, 569, 869, 1169, 1469 |
| <b>Wielen</b>                    | TPE                       |
| <b>Wielmaat (mm)</b>             | 200 x 40                  |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 74                        |
| <b>Land van herkomst</b>         | Duitsland                 |
| <b>Garantie (jaren)</b>          | 10                        |
| <b>Douanenummer</b>              | 87168000                  |
| <b>GTIN</b>                      | 4017976082417             |