

Eckventil mit Breitgewinde 22 mm, gerade

mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ermöglichen besonders feine Dosierung
- mit Breitgewinde \varnothing d2= 22 mm [\varnothing d1= 12 mm] passend für Weithalskanister, Ballons und Wasserkanister PROFI
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,0 L/min
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen- \varnothing d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- l = 118 mm



Best.einheit	Stück
Breite	0
Breite Karton	221
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	254
brutto Kg	0,052
Bruttogewicht VE Kg	0,26
Btl in Karton	10
EAN	4007228701906
Farbe	natur
Gewicht VE	0,215
Hersteller	hünersdorff
Höhe	0
Höhe Karton	214
Höhe Pal	2,076
Kartons pro Lage	10
Lagen	9
Länge Karton	381
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	5
netto Kg	0,052
Stück / Lage	500
Stück / Palette bzw Kiste	4500
Summe Kartons	90
Tiefe	118
VE	5
Volumen m3	0,018019
Zolltarif	39174000