

Productinformatie

70 02 160

Zijsnijtang

DIN ISO 5749



- Met verlengd snijvlak
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkanalen voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkanalen extra inductief gehard, hardheid van de snijkanalen ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	70 02 160
EAN	4003773034032
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	206 g
Afmetingen	160 x 53 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

