

Productinformatie

70 06 160

Zijsnijtang

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- Met verlengd snijvlak
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkanalen voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkanalen extra inductief gehard, hardheid van de snijkanalen ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- VDE-geteste veiligheid tot 1000 V
- Met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	70 06 160
EAN	4003773021995
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	216 g
Afmetingen	160 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen