

Information produit

86 01 300

Pince-clé

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Outil de vissage réglable
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Informations générales

Réf.	86 01 300
EAN	4003773084662
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	645 g
Dimensions	300 x 68 x 17 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2)	9,5 mm
Joint Thickness (B3)	15,0 mm
Tip Thickness (B1)	9,5 mm
Positions de réglage	24
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 2 1/2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	68 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



