

Información sobre productos

95 12 160

KNIPEX StepCut

Tijeras cortacables



- Pequeño, ligero, fuerte: corte cómodo sin aplastamiento y un tamaño de solo 160 mm
- Esfuerzo notablemente menor: el corte escalonado corta los cables uno tras otro, así el corte es hasta un 40 % más fácil que con cortacables normales de la misma longitud!
- Diseño de mango ergonómico: sensación de corte óptima incluso para diámetros de cable mayores
- Corta cables de cobre y aluminio de varios hilos de hasta Ø 15 mm (50 mm²)
- Corta cables de cobre y aluminio sólidos de hasta 5 x 4 mm²
- Corta sin aplastar
- Articulación atornillada: precisa, sin esfuerzo, duradera
- Retén protector para un trabajo seguro
- No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza de los filos de aprox. 56 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	95 12 160
EAN	4003773085928
Tijeras	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	225 g
Dimensiones	160 x 53 x 20 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
AWG	1 / 0

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



