

Información sobre productos

97 52 63

Crimpadora de 4 mandriles para terminales girados



- Ajuste óptimo a cualquier diámetro del conductor usando la rueda de ajuste
- Alicata en maletín de plástico con alojamiento de espuma y ayuda de posicionado para alojar los contactos
- Para crimpar terminales girados
- Crimpado de 4 mandriles para uniones de crimpado de máxima calidad
- Indicador para la comprobación básica
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Alta transmisión de fuerza debido a la acción de palanca muy efectiva para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada su forma manejable
- Acero eléctrico de calidad especial al cromo vanadio, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	97 52 63
EAN	4003773050148
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	388 g
Dimensiones	180 x 67 x 37 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Terminales girados
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Núm. de posiciones de crimpaje	1
Diámetro máx. de contacto	5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Dispositivo de posicionamiento estándar



Indicación digital multifuncional, ajuste en mm, pulgadas o posiciones del selector comparables conforme a MIL