

Informazione prodotto

97 52 63

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Regolazione della pressione di serraggio per le diverse sezioni dei conduttori tramite rotella di regolazione
- Pinza in valigetta di plastica con inserto di materiale espanso e ausilio di posizionamento per l'alloggiamento dei contatti
- Per serrare contatti torniti
- Serraggio a quattro punzoni per connessioni di precisione
- Calibro a tampone per il controllo dell'esatto parametro di crimpaggio
- Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva di massima efficacia
- Maneggevolezza ergonomica con manici confortevoli
- Acciaio elettrico al cromo-vanadio di grado speciale, temprato a olio

Generico

Art. No.	97 52 63
EAN	4003773050148
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	388 g
Dimensioni	180 x 67 x 37 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Applicazione	contatti torniti
Capacità in millimetri quadri	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max.	5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Posizionatore standard



Indicatore digitale multifunzione, impostazione in mm, pollici o altre imodalità MIL

