

70/35 Color

Artikelnummer: 53973 | EAN: 4003318539732


Das wetterbeständige Vorhangschloss von ABUS eignet sich hervorragend für den maritimen Einsatz bei empfindlichen Oberflächen.

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen usw.
- Auch für den Einsatz im Freien geeignet

Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schützt empfindliche Oberflächen
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffmantel
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- IB Aqua Safe: Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz



Technische Daten

Produkt: 70
 Rohling: 120213
 Schließung: verschiedenschließend
 Rolltor: Nein
 Reise-Gepäck: Nein
 Werkzeugkiste: Ja
 Spind: Nein
 Überfalle: Ja
 Tore: Nein
 Vans-Lieferwagen: Nein
 Zahlenkombination: Nein
 Verpackungseinheit: 6
 Breite a [mm]: 34
 Lichte Bügelweite b [mm]: 13,5
 Lichte Bügelhöhe c [mm]: 24,5
 Bügeldurchmesser d [mm]: 6,5
 Höhe f [mm]: 64
 Anzahl mitgelieferte Schlüssel: inkl. 2 Schlüssel
 Artikelgruppe: 13
 Marine-Seetauglich: Ja



Außenbereich: Ja
Innenbereich: Ja
Liebesschloss: Nein
Kleinstanwendungen: Nein
Container: Nein
Arbeitsschutz-Safety: Nein
Hauptschlüsselfunktion: Nein
Gleichschließend: Nein
Farbiger Schlosskörper: Ja
Ausführung: farblich sortiert
Gewicht [g]: 91
Security Level HaSi: 4
Technische Symbole: Doppelte Verriegelung|Parazentrisches
Schlüsselprofil|100% rostfrei|Automatische Verriegelung
Tiefe e [mm]: 17
Verpackungsart: Blister-Verpackung
System: konventionelles Schließsystem