

## Rhewa vloerweegschaal 800 834A/300

platform van staal, breedte x diepte  
650 x 550 mm, weegbereik van 1 tot  
300 kg, afleesbaarheid in 50 / 100 g  
stappen

Artikelnummer: 101411



## Rhewa Vloerweegschaal 800 834A/300

### Voor toepassingen met ijkverplichting

Rhewa vloerweegschaal 800 834A/300

- ijkbaar
- platform van staal, breedte x diepte 650 x 550 mm
- weegbereik van 1 tot 300 kg
- afleesbaarheid in 50 / 100 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), receptuur, tarreren, optellen
- LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
- netadapter 230V/50 Hz

## Technische details






type weegschaal	vloerweegschaal	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz
ijkbaar	ja	weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
materiaal platform	staal	breedte	650 mm
platformbreedte	650 mm	diepte	550 mm
platformdiepte	550 mm	telfunctie	ja

weegbereik	1-300 kg	tarreren	ja
afleesbaarheid	50-100 g	opstelling	tafel/bodem
weegschaa functies	afstellen (CAL), receptuur, tarreren, optellen	kleur uitvoering	blauw
ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen	gewicht	50 kg

## Gerelateerde Producten

185129		interfacekabel voor display voor tafelweegschaal, kabel 2,4 m lang
185131		alternatief weegapparaat voor tafelweegschaal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
208686		ijking voor vloerweegschaal, voor weegbereik tot 300 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
208693		vloerstatief voor vloerweegschaal, hoogte 1300 mm, oppervlak met slag- en krasvaste poedercoating, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

146385		dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in zwart, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden
202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210870		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart