

## fetra diable à pneus

force 120 kg, pelle largeur x profondeur 580 x 360 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 119180



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Diabie à pneus

### jusqu'à 8 pneus ou roues

diable à pneus

- Peut accueillir 8 x pneus/4 x roues complètes
- force 120 kg
- pelle largeur x profondeur 580 x 360 mm
- hauteur x largeur 1500 x 650 mm
- protection de la charge avec logements d'écartement sur la poignée
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diabre de manutention	matériau de jante	tôle d'acier
type de diabre de manutention	diabre à pneus	roulement	roulement à rouleaux
charge	120 kg	poignée de sécurité	oui
largeur de pelle	580 mm	hauteur	1500 mm
profondeur de pelle	360 mm	largeur	650 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
rabattable	non	exécution couleur	bleu brillant // RAL5007
protection de la charge	logements d'écartement	garantie	10 années
capacité	8 x pneus/4 x roues complètes	Poids	20 kg
pneumatique	air		