

## Kärcher manchons de liaison pour outils électriques C 35

pour aspirateurs eau et poussière,  
diamètre intérieur/extérieur 25,4 mm  
/ 34,6 mm, 3 marches,  
électroconductrices

Numéro d'article: 119634



**KÄRCHER**

manchons de liaison pour outils électriques

- pour aspirateurs eau et poussière
- diamètre intérieur/extérieur 25,4 mm / 34,6 mm
- 3 marches, électroconductrices

### Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	diamètre extérieur	34,6-38 mm
pour appareil de nettoyage	aspirateurs eau et poussière	hauteur	51 mm
largeur nominale	35 mm	longueur	79 mm
accessoires exécution	3 marches, électroconductrices	largeur	51 mm
diamètre intérieur	25,4 mm	Poids	0,04 kg

### Accessoires

119282		aspirateurs eau et poussière, puissance 1380 W, volume d'air 4020 l/min, volume du récipient 27 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 400 mm
119312		aspirateurs eau et poussière, puissance 2760 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 55 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119319		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 65 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119321		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119322		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119323		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 65 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119324		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm