

Bauer opvangbak

voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 435 x
2650 x 1300 mm, met rooster, van
staal met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 139891



Bauer Opvangbak

Met 1000 l opvangvolume

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 2 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 435 x 2650 x 1300 mm
- met rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	1300 mm
type opvangbak	opvangbak	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak	verzinkt
capaciteit	2 x IBC	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	435 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	2650 mm	gewicht	239 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm