

## Rollcart wagen met drie wanden

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 780 mm,  
platform van hout, opbouw 3  
wanden (massief), constructie van  
staal met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met TPE-banden

Artikelnummer: 158000



## Rollcart Wagen met drie wanden

draagvermogen 500 kg

wagen met drie wanden

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 780 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 3 wanden (massief)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1370 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden



## Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	wagen met drie wanden	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	600 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	285 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	1200 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	780 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal platform	hout	wiellager	groefkogellager
constructies	3 wanden (massief)	hoogte	990 mm
nestbaar	nee	lengte	1370 mm
materiaal onderstel	staal	breedte	800 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	55 kg

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4

158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar