

## LISTA roldeurkast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, 1 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 177380



 LISTA



## LISTA Roldeurkast

roldeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm
- constructie van staal
- roldeur
- 4 niveaus met Stalen bodem
- 2 legborden uittrekbaar
- Per 25 mm verstelbaar
- 1 lade(n)
- laden hoogte 1x95 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 50 kg
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- niveaus verzinkt/met poedercoating

## Technische details

meubeltype kast

kleur romp blauw // RAL 5012

|                                |                                       |                                  |                               |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| type kast                      | werkplaatskast                        | oppervlak romp                   | m. poedercoating              |
| type deur                      | roldeur                               | oppervlak front                  | m. poedercoating              |
| hoogte                         | 1950 mm                               | sluitsysteem                     | cilinderslot                  |
| breedte                        | 1000 mm                               | onderbouw                        | sokkel                        |
| diepte                         | 580 mm                                | materiaal                        | staal                         |
| kast uitrusting                | legborden,<br>uittreklegborden, lades | oppervlak legbord                | verzinkt/met<br>poedercoating |
| legborden / schappen<br>aantal | 4 stuks                               | in hoogte verstelbaar<br>legbord | 25 mm                         |
| legbord-/niveautype            | Stalen bodem                          | hoogteverstelraster lade         | 25 mm                         |
| laden aantal                   | 1 stuks                               | afsluitbaar                      | ja                            |
| laden aantal x hoogte          | 1x95 mm                               | scheidingswand                   | nee                           |
| draagvermogen lade             | 50 kg                                 | gewicht                          | 74 kg                         |
| draagvermogen<br>uitgetrokken  | 50 kg                                 |                                  |                               |