

Haaga veegmachine 375

met hand-aandrijving, veegbreedte 750 mm, met 50 l vuilcontainer, veegsysteem met 2 tegen elkaar in draaiende schotelborstels en extra veegwals, 2 grote loopwielen

Artikelnummer: 185093



oo haaga part of veeva



Haaga Veegmachine 375

veegmachine






- met hand-aandrijving
- veegbreedte 750 mm
- met 50 l vuilcontainer
- voor ca. 1000 m² per uur
- veegsysteem met 2 tegen elkaar in draaiende schotelborstels en extra veegwals
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- behuizing van kunststof
- 2 grote loopwielen
- gewicht 13,1 kg

Technische details

soort reiniging	droog	volume bak	50 l
reinigingstype	veegmachine	Veegsysteem	met 2 tegen elkaar in draaiende schotelborstels en extra veegwals
plaats van toepassing	buiten	klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar
aandrijving	hand	materiaal behuizing	kunststof
accuaandrijving	nee	wielen aantal/soort	2 loopwielen

werkbreedte	750 mm	garantie speciaal	4 jaar // slijtage van de borstels
vermogen vlak	1000 m ²	gewicht	13,1 kg

Dit past ook bij ...

148927		voegenreparatie, 5,2 kg verpakking: 5 kg elastische hars en 0,2 kg hardingsmiddel, in RAL7021 zwartgrijs
503895		afvalbak, Inhoud 1 x 100 l, hoogte x breedte x diepte 850 x 510 x 530 mm, romp van polypropyleen in beige, deksel van polypropyleen in zwart, onderbouw naar achter verstelbare as met 2 kunststof wielen
505372		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in geel/zwart, paal van aluminium in geel
528588		schoonloopmat, geschikt voor buiten, lengte x breedte 1500 x 1000 mm, loopvlak van rubber in zwart
657912		vuilniszakstandaard, voor 3 x 120-liter-zakken, hoogte x breedte x diepte 960 x 1065 x 440 mm, deksel van kunststof in geel/blauw/zilver