

PROCITY

miroir routier

VIALUX®

diamètre 1200 mm, miroir en acier inoxydable, antibuée et antigivre, cadre en mousse en PVC coloris rouge/blanc, réfléchissant

Numéro d'article: 227754



PROCITY Miroir routier VIALUX®

antibuée et antigivre

miroir routier




- Convient pour espaces exposés aux intempéries extrêmes
- convient pour le extérieur
- diamètre 1200 mm
- miroir en acier inoxydable, antibuée et antigivre
- cadre en mousse en PVC coloris rouge/blanc, réfléchissant
- pour fixation murale ou sur montants
- équipé de avec support
- 6 années de garantie

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	couleur de cadre	rouge/blanc
équipement de sécurité	miroir	diamètre	1200 mm
type de miroir	miroir routier	résistance	contre la corrosion et les rayonnements UV

lieu d'utilisation	extérieur	équipement miroir	support
convient pour (secteurs)	espaces exposés aux intempéries extrêmes	Propriété du miroir	antibuée et antigivre
matériau de miroir	acier inoxydable	type de fixation	montage mural/sur montant
matériau de cadre	mousse en PVC	garantie	6 années
type de surface	réfléchissant	Poids	45 kg

Cela s'adapte aussi ...

224520		support de fixation pour miroir routier, longueur 1300 mm, en acier, galvanisé à chaud
224521		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud
224522		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL6005 vert mousse