

**bott**

## Verrijdbare werkbank

verso

hoogte x breedte x diepte 930 x 700 x 600 mm, tafelblad van linoleum, uitrusting: 1 kast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 231709



### Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 930 x 700 x 600 mm
- tafelblad van linoleum
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 1 kast
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 100 mm





## Technische details

meubeltype    tafel

materiaal onderstel    staal

type tafel	werkbank	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte	930 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	700 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	600 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
dikte plaat	30 mm	verrijdbaar	ja
in hoogte verstelbaar	nee	wielen aantal/soort	4 wielen
werkbank uitrusting	1 kast	diameter wiel	100 mm
materiaal plaat	linoleum	gewicht	47,554 kg
kleur plaat	grijs		

## Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen